品番：EA950DA

品名：75kg サクションリフター

販売価格	38,400円（税抜）／ 42,240円（税込）			
カタログ価格	38,400円（税抜）／42,240円(税込)			
在庫数	最新在庫：15　（2025/08/05 16:14現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0167ページ			





首の部分が動き、R面にも吸着します

仕様

本体材質	アルミ合金	パット材質	特殊ゴム
吸着能力	75kg以下	吸着パットサイズ	φ150mm
全高	125mm	本体サイズ	400×370mm
重量	1.26kg		

レバーを倒して吸着。レバーを起こして解除します。

首の部分が振れるので、自動車のフロントガラスなどのR面等に最適です。

ガラス、平らなプラスチック、金属、磨きあげた木、大理石、タイル等の表面が滑らかで、通気性のない材質に適します。

●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

代替品

品番　EA950DC-1

コメント　3ﾊﾟｯﾄ･ｽｲﾝｸﾞ無し 能力:100kg

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.