


品番 : EA950RA-80

品名 : 10kg サクションリフター



販売価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 199 (2025/12/19 06:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0168ページ		



指で持ち上げ+リリース用のノブですばやく小物を動かせる最適な形状です

#### 仕様

材質	特殊ゴム	吸着能力	10kg以下
使用可能温度範囲	70°Cまで	吸着面直径	80mm
全高	43mm	重量	55g

さまざまな部品を持ち上げたり開けたりするために使用します。

指で持ち上げ+リリース用のノブですばやく小物を動かせる最適な形状です。

本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。

吸盤のタブを引き上げると離れます。

低温での使用は出来ません。(ゴムが硬化する為)

- サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
- 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
- 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.