品番: EA951BG-6

品名:55mm 掛金(ステンレス製/プロンズ)



販売価格	725円(税抜) / 798円(税込)			
カタログ価 格	725円(税抜)/798円(税込)			
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/12/16 21:48現在)			
商品入数	1 販売単	位 個		
カタログページ	1379ページ			











## 仕様

色	ブロンズ	A	55mm
В	18mm	С	23mm
穴径	4.5mm	P1穴数	2
材質	ステンレス(SUS304)		

## 焼付塗装

木ねじ付

ステンレス製だから錆びにくい。

高級ステンレス製に焼付塗装加工を施ししたカラー掛金

ドアや戸の内締り金具として最適です。

南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。

物入れ、ペットの小屋、道具箱などの扉やふた部分の止金に最適です。

## 【取付方法】

- ◎予め取付け場所を設定しておく。
- ①丸カン金具と受け金具の裏面に、少しはみ出す程度の両面テープを貼る。
- ②両金具をセットし、決めた位置に貼る。
- ③木ネジ用穴の中心に、錐などでネジの半分程度の深さの下穴をあける。
- ④両面テープを剥がす。(テープを剥がす際、塗装がはがれる場合があります。ご注意ください。)
- ⑤丸カン金具と受け金具を木ネジで動かない程度に仮止めする。

- ⑥両金具の止め方(閉める方向)を確認・調整後も苦沙 を最後まで締める。
- ※木ねじを締める際は、電動ドライバーは使用しないでください。

必ず、手廻しのドライバーを使用してください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.