



品番：EA951BY-402

品名：25x30mm トルクヒンジ(樹脂製/2個)

入数は品番別、2個です



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 820円(税抜) / 902円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 820円(税抜) / 902円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/18 20:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 2                            | 販売単位 | 組 |
| カタログページ |                              |      |   |



### 仕様

|      |                 |     |                              |
|------|-----------------|-----|------------------------------|
| サイズ  | W25×H30mm 板厚2mm | 穴径  | φ2.4(φ4.2皿取り)                |
| 穴数   | 4               | 材質  | ヒンジ部分:POM樹脂<br>シャフト部分:SUS304 |
| トルク値 | 14.7cN・m        | 付属品 | 付属品:取付ビス(鉄製亜鉛黒メッキ、2.1×10mm)  |
| 入数   | 2枚              |     |                              |

各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。

必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。

任意の位置で開閉が保持・固定できます。シャフト以外は金属を使っていないので金属粉がでません。

木ねじ2.1×10mm、1袋に8本(丁番2個分)付

### 代替品

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | 品番 EA951BY-401<br>コメント 25×20mm |
|--|--------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

