

品番 : EA951ES-56

品名 :  $\phi 25\text{mm}$  パイ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 580円(税抜) / 638円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 580円(税抜) / 638円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 13 (2025/12/16 10:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1399ページ                       |      |   |



## 仕様

|             |                                     |             |                                       |
|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 適用パイプ外径(mm) | 25                                  | プレートサイズ(mm) | 20                                    |
| 全高(mm)      | 90                                  | 材質          | 亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)                    |
| 取付穴径(mm)    | 30                                  | 付属品         | ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個<br>皿ビスM4×25/M4×40:1本 |
| 適応板厚        | M4×25使用時:5~18mm<br>M4×40使用時:18~33mm |             |                                       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.