

品番 : EA951EW-117

品名 : $\phi 32\text{mm}$ パイプ用ブラケット(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,040円(税抜) / 8,844円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,040円(税抜) / 8,844円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/12/16 20:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1399ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------------------|-------------|-------------------------------|
| 仕様 | 止め形(エンド用) | 適用パイプ外径(mm) | 32 |
| サイズ(mm) | プレート:24.5×65 全高:68 | 取付穴径 | $\phi 4.5\text{mm}$ |
| 材質 | SUS316 | 様式 | 鏡面仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) |
| 木ねじ×2本付 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.