



品番：EA951EW-128

品名：φ38mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,410円(税抜) / 1,551円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,410円(税抜) / 1,551円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/29 08:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1349ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------|--------------------|-------------|----------|
| 仕様 | 止め形(エンド用) | 適用パイプ外径(mm) | 38 |
| サイズ(mm) | プレート:71 全高:74.5 | 取付孔径 | φ4mm |
| 材質 | SUS304 | 様式 | ヘアライン仕上げ |
| 木ネジ付 | | | |
| 耐久性に優れた、ステンレス製 | | | |

代替品

| | | |
|--|------|-------------|
|  | 品番 | EA951EW-127 |
| | コメント | サイズ違い |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.