

品番：EA951EW-141

品名：φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)



販売価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
カタログ価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/16 05:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品番	EA951EW-141
品名	φ25mm パイプ用ブラケット(通し)
材質	SUS304
サイズ(mm)	プレート:56 全高:177
適用パイプ外径(mm)	25
取付穴径	φ3.5mm
仕様	ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。)

品番	EA951EW-146
品名	φ25mm パイプ用ブラケット(止め)
材質	SUS304
サイズ(mm)	プレート:56 全高:177
適用パイプ外径(mm)	25
取付穴径	φ3.5mm
仕様	ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。)

仕様

仕様	通し形(中間用)	適用パイプ外径(mm)	25
サイズ(mm)	プレート:56 全高:177	取付穴径	φ3.5mm
材質	SUS304	様式	ヘアーライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。)
木ねじ×4本付			

代替品

	品番 EA951EJ-251 コメント サイズご確認下さい。
--	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.