


品番：EA951EW-152

品名：25mm パイプ用アングルベース(ステンレス製)



販売価格	3,740円(税抜) / 4,114円(税込)		
カタログ価格	3,740円(税抜) / 4,114円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/01 16:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1348ページ		



仕様

適用パイプ外径(mm)	25	プレートサイズ(mm)	46×83
材質	SUS316	取付穴径	φ 5.8mm
角度	45°	重量(g)	240.4
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。			
ヨットや電動ボートの手すりに適しています。			
ねじ2本付で素早く簡単に設置できます。			
パイプ取付用ねじ(セットスクリュー)付き。※1/8"六角レンチ使用			
壁取付ねじ無し			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.