


品番 : EA951EW-154

品名 : 25mm パイプ用アングルベース(ステンレス製)



販売価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
カタログ価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/05 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1348ページ		



仕様

適用パイプ外径(mm)	25	プレートサイズ(mm)	48×82
取付穴径	φ6.3mm	材質	SUS316
角度	90°	重量(g)	217.7
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。			
ヨットや電動ボートの手すりに適しています。			
パイプ取付ねじが2本付で素早く簡単に設置できます。			
パイプ取付用ねじ(セットスクリュー)付き。※1/8"六角レンチ使用			
壁取付ねじ無し			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.