

品番：EA951EW-164

品名：25mm パイプ用ヒンジブラケット(ステンレス製)



販売価格	2,030円(税抜)／2,233円(税込)		
カタログ価格	2,030円(税抜)／2,233円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 00:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1399ページ		



仕様

適用パイプ外径(mm)	25	材質	SUS316
サイズ	A:25.4mm、B:7.6mm、C:6.3mm、 X:61.2mm、Y:29.7mm、Z:25.4mm	重量(g)	68
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。			
ヨットや電動ボートのビミニトップ、波よけ、ライフラインに適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.