

品番：EA951FA-16

品名：ドアストッパー(マグネット付)調整式(黒)



販売価格	2,720円(税抜) / 2,992円(税込)		
カタログ価格	2,720円(税抜) / 2,992円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/17 09:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1328ページ		



仕様

メーカー	ノムラテック	型番	N-1055
サイズ	ベースサイズ: 34×140mm パイプ長: 約170mm パイプ径: 13.8×11mm	対応範囲	5~130mm
材質	本体: ABS樹脂・フェライト(磁石) ストッパー棒: 亜鉛ダイカスト・ABS樹脂 滑り止め: 天然ゴム	重量	約220g
カラー	ブラック	付属品	両面テープ、鉄板、ねじ

ワンタッチでストップ、解除

ドアがどの位置でも自由にストップできます。

強力磁石で鉄製ドア、木製ドア、アルミドアにも両面接着テープと鉄板でOK。

スライド式なのでドアと床面の隙間に合わせてストッパーの高さが調整できます。(5~130mm)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.