

品番：EA951FE-52B

品名：1100-1900x330mm 伸縮突っ張り棚



販売価格	4,740円(税抜) / 5,214円(税込)		
カタログ価格	4,740円(税抜) / 5,214円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/30 14:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	H-J-W110R
サイズ(W×D×H)mm	1100~1900×330×95	重量	3.0kg
耐荷重(kg)	20~50 (取付幅110cm:50kg、190cm:20kg)	材質	パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき)
取り付け幅(約)	110~190cm		

1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮

しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力

圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP

左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応

伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン

洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方がいい

【取り付け方】

1. アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)
2. ネジを締めてパイプを固定。
3. 設置完了!

(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.