品番: EA951FE-62C

品名:1100-1900mm 強力伸縮棒



| 販売価格 | 3,880円(税抜)/4,268円(税込) | | | | |
|------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 3,880円(税抜)/4,268円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2025/11/22 08:19現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログページ | | | | | |

















仕様

| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | H-GBJ-190R |
|------|--|----|---|
| サイズ | 1100~1900(W)×65(D)×95(H) mm | 太さ | 太パイプ: φ32mm |
| 耐荷重 | 110cmの場合:65kg 150cmの場合:40kg 190cmの場合:25kg ※耐荷重は測定値であり、保証値では ありません。 | 材質 | パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(メッキ) |
| 重量 | 1.1kg | | |

空間を有効活用できる極太強力伸縮棒

L字型×バネ内蔵の圧着部でしっかり固定

太パイプでたわみが少なく、服や小物をしっかり支えてくれます。

伸縮棒を支えてくれるアダプター付きでひとりでも取り付けカンタン

ねじやくぎが不要で壁を傷めません。

お部屋に馴染むマットな質感

ハンガーラック、室内干し、デッドスペースなど、収納力をアップすることができます。

※十分な強度のある壁面に(ボードやベニヤなど弱い壁の場合は下地材のある場所へ取り付けるか、あて板を使って取り付けてください。)

※腐食やさび、変形、変色の原因になりますので、直射日光の当たる場所、高温多湿となる場所では使用しないでください。

※必ず水平に取り付けてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.