


品番：EA951FG-13A

品名：930- 430x1160-1720mm ハイハンガー-(伸縮)



販売価格	6,730円(税抜)／7,403円(税込)		
カタログ価格	6,730円(税抜)／7,403円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/05/12 18:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2162ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PI-H1R
※注意※	【お客様組立品】	使用サイズ(W×D×H) mm	930×430×1,160～1,720
耐荷重(kg)	全体:90kg、パンガーパイプ:75kg、斜めフック:8kg、サイドフック:各3.5kg (※すべて静止時)	収納目安	ジャケットなどの冬物18着、シャツ・ブラウスなどの夏物46着
キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2	材質	スチール(エポキシ樹脂塗装・亜鉛メッキ)
重量	4.7kg		

- スタイリッシュなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです。
- キャスター付きで移動がスムーズに行えます。ストッパー付きが2個です。
- 高耐荷重設計でたくさん掛けてもぐらつきにくく、安定感抜群です。
- 高さは5cm間隔で、12段階調整可能です。
- 服の丈に合わせて高さを決め、ボルトでしっかり固定できます。
- サイドフックは使用頻度の高い服やバッグなどを掛ける際に便利です。
- 斜めフックは360度回転し、左右どちらでも取り付けができます。

ストールやネクタイ、ベルト、バッグなどを掛けられます。

キャスター付きで移動がスムーズに行えます。

ハンガーだけでなく、キャスターやねじなどのパーツもすべてブラックで統一していて、マットな質感でインテリアにも馴染み、キズやサビに強い塗装で長くお使いいただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.