

品番：EA951FG-20

品名：945x410x1100-1790mm パイプハンガー(2段)



販売価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/16 22:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PI-H2
※注意※	【お客様組立品】	使用サイズ(W×D×H) mm	945×410×1,100～1,790
耐荷重(kg)	全体:140 (1本あたり70)	材質	スチール(クロムメッキ)
重量	7.9kg	収納目安	ジャケットなどの冬物:28着 シャツ・ブラウスなどの夏物:89着
キャスター	自在×2、自在×2(ストッパー付)		

- 掛ける性能に特化したスタイルハンガーです。
- たくさん掛けても安定感抜群の、伸縮できるスタイルハンガーです。
- 前後2本のポールはそれぞれ無段階で高さ調節が可能です。
- 用途に合わせて、高さ110～179cmの間で伸縮できます。
- ストールやベルト、ネクタイ等の収納に便利な、サイドバー付き。
- 大きめボルトでしっかり固定できます。
- ボールキャスターで移動がスムーズです。

代替品

	品番 EA951FG-14B コメント 変更点:サイズ、耐荷重、色等
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.