




品番：EA951KB-22

品名：25-40mm 取替用レバーハンドル(2スピンドル型)



販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 13:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1322ページ		



仕様

ドア厚	25~40mm	適応タイプ	2スピンドルタイプ
取付ビスピッチ	44mm(水平方向)	サイズ	ハンドル長:123mm、出幅:59.9mm、丸座径:φ65mm
重量	約890g	材質	ノブ:アルミダイカスト
付属品	ディンプルキー(5本)、シール、φ77mmエスカッション		

インテグラル錠

既設の錠ケースを利用してドアノブからレバーハンドルへの取替・交換用

インテグラル錠が適用対象です。

付属の蓄光シールを貼れば、夜間でもキー差込口がわかりやすくなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.