品番: EA951LD-1A

品名:30kg以下ドアクローザー(パラレル型/アンバー)



販売価格	6,610円(税抜) / 7,271円(税込)					
カタログ価 格	6,610円(税抜)/7,271円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/17 13:43現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	1371ページ					









## 仕様

メーカー	日本ドアーチェック製造(NEWSTAR)	型番	P-181
カラー	バーントアンバー	材質	アルミダイカスト
適用ドアサイズ	800×1800mm	適用ドア重量	30kg以下
穴径	5mm	サイズ(mm)	A:41, B:178, C:42, E:8, F:11.5, G:220, H:265, I:67, J:19, K:85, R:130, S:20.5

取付ねじ付

閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。

カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。

パラレル型(内付け外開き)

ストップ付(ストップ角度は70~180°までの任意の角度に設定可能)

左右兼用タイプ

開閉速度は2バルブ方式

## 株式会社エスコ