


品番 : EA951LD-2A

品名 : 45kg以下 ドアクローザー(パラレル型/アンバー)



販売価格	6,820円(税抜) / 7,502円(税込)		
カタログ価格	6,820円(税抜) / 7,502円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/19 22:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1323ページ		



仕様

メーカー	日本ドアーチェック製造(NEWSTAR)	型番	P-182
カラー	バーントアンバー	材質	アルミダイカスト
適用ドアサイズ	900×2100mm	適用ドア重量	45kg以下
穴径	5mm	サイズ(mm)	A:45、B:190、C:52、E:8、F:13、G:220、H:265、I:72.5、J:19、K:85、R:140、S:24.5

取付ねじ付

閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。

カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。

開閉速度は2バルブ方式

パラレル型(内付け外開き)

ストップ付(ストップ角度は70~180°までの任意の角度に設定可能)

左右兼用タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

