



品番 : EA951LD-7A

品名 : 65kg以下 ドアクローザー(パ°ラレル型/シルバー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,600円(税抜) / 13,860円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,600円(税抜) / 13,860円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/05/08 02:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1371ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------------------|---------|--|
| メーカー | 日本ドアーチェック製造 (NEWSTAR) | 型番 | P183-N01 |
| カラー | シルバー | 材質 | アルミダイカスト |
| 適用ドアサイズ | 950×2100mm | 適用ドア重量 | 65kg以下 |
| 穴径 | 5mm | サイズ(mm) | A:61、B:208、C:77、E:8、F:13、 G:220、H:265、I:72.5、J:19、K: 85、 R:165、S:24.5 |

取付ねじ付

閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。

カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。

開閉速度は2バルブ方式

パラレル型(内付け外開き)

ストップ付(ストップ角度は70~180°までの任意の角度に設定可能)

左右兼用タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

