



品番 : EA951LD-7A

品名 : 65kg以下 ドアクローザー(パ°ラレル型/シルバー)



販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/26 10:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1323ページ		



## 仕様

メーカー	日本ドアーチェック製造 (NEWSTAR)	型番	P183-N01
カラー	シルバー	材質	アルミダイカスト
適用ドアサイズ	950×2100mm	適用ドア重量	65kg以下
穴径	5mm		
取付ねじ付			
閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。			
カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。			
開閉速度は2バルブ方式			
パラレル型(内付け外開き)			
ストップ付(ストップ角度は70~180°までの任意の角度に設定可能)			
左右兼用タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.