






品番：EA951M-10

品名：40x57mm ロータリーキャッチ(黒)



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 08:19現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	1342ページ		



仕様

カラー	ブラック	サイズ	40×56.5mm
穴径	本体:3.3mm・3.3×6.3mm 受け:3.6×5.6mm	保持力	78N(8kgf)
材質	本体:ABS樹脂 アーム:ポリアセタール 可動ストライク:ポリアミド	重量	24g
付属品	十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本) 十字穴付なべタッピンねじ3.5×10(2本)		

ワンプッシュ操作で扉の開閉ができ、ハンドル・つまみのいらぬラッチです。

扉を開けるときは、指先で軽く扉を押すだけで開きます。

扉を閉めるときは指先で軽く押し付けるだけでアームがストライクをしっかりキャッチし、扉を保持します。

ストライクは中心からφ3mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。

開閉テスト10万回(メーカー基準)をクリア

RoHS2 10物質対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

