



品番 : EA951TA-53

品名 : 240x995mm/14t車 グレーチング (U字溝/ノンスリップ[°])



販売価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 06:55現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1447ページ		



仕様

メーカー	カネソウ	型番	HXHU-2432
材質	スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ	表面	ノンスリップタイプ
仕様	~14t車通行用	全長	995mm
適用みぞ幅	240mm	設置場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。 車両が頻繁に通行する場所や、フォーリスト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の耐久性・経済性を実現しています。

ノンスリップタイプは表面が濡れた状態・乾いた状態ともアスファルトに劣らない滑り止め効果があります。車のタイヤに対しても同様の効果があり、パーキングの出入り口等にも最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.