





品番：EA952B-122

品名：500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)



販売価格	8,820円(税抜) / 9,702円(税込)		
カタログ価格	8,820円(税抜) / 9,702円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/07/08 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1431ページ		



標準

開孔率: 32.6%

(%)



パンチングメタル(打抜鋼板)

パンチングメタルはステンレスの強度で溶接加工可能な金属材料です。用途が一般と異なりますが、耐食性に優れ、目詰まり防止に効果的です。機械加工や溶接加工の一部は、ステンレス鋼と同様に、適切な溶接方法を選択する必要があります。

仕様

サイズ	500×500mm	厚み	1.0mm
穴径	φ3mm	ピッチ	5mm
穴の配列	丸穴60°千鳥	開孔率	約32.6%
材質	ステンレス(SUS304)		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.