




品番 : EA952B-213

品名 : 914x 457x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)



販売価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
カタログ価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 22:24現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1431ページ		



開孔率

開孔率 = $\frac{\pi \times \phi^2}{P^2} \times 100$



パンチングメタル(引抜鋼板)

パンチングメタルとはプレス加工の過程で成形加工された金属材料です。金網の一種と見えますが、金属網とは異なり、目が均一なことがありません。機械部や金網の加工・組立に、ドラッグ・フィルターなど、様々な用途で活用されています。

仕様

サイズ	914×457mm	厚み	0.5mm
穴径	φ3mm	ピッチ	4mm
穴の配列	丸穴60°千鳥	開孔率	約51%
材質	冷延鋼板 (SPCC)		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.