

品名：900x500x 900mm 収納庫(ステンレス製)



販売価格	168,000円(税抜)／184,800円(税込)		
カタログ価格	168,000円(税抜)／184,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/25 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様 本体/ステンレスSUS304ヘアライン仕上げ
板厚/ピッチ26mm 耐荷重50kg (均等荷重)
ボールスライドレール(SPPC)採用 (R10H1.5)

⚠ 薬品・試料保管時の注意事項

薬品・試料を保管する場合は下記の事項に注意してください。サビや故障、変色の原因になります。

試薬類は必ずふたを開けて保管してください。
製品に付属した薬品は必ず試薬瓶でください。
揮発性の高い薬品は必ず密閉性の高い容器で保管してください。

[illegible][illegible]

メーカー	ダイシン工業	型番	SS-09H
サイズ	外寸:900×500×900(H)mm 内寸:865×476×842(H)mm	重量	47.5kg
材質	ステンレス(SUS304)、ヘアーライン仕上げ	耐荷重	50kg(均等荷重)
棚板ピッチ	26mm移動可	ドア開き角度	180度
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製収納庫			
単品でもユニットでも組合わせ自在			
下置使用时にはベースが必要です。 ベース別売(EA954DG-9)			
商品は完成品です。			
ラッチ機構			
棚板2枚、鍵付			
両開型上下兼用			
上下連結及び横連結可能			

代替品



品番 EA954DG-7

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.