


品番：EA954DG-7

品名：900x500x 900mm 収納庫(ステンス製)



販売価格	191,700円(税抜) / 210,870円(税込)		
カタログ価格	191,700円(税抜) / 210,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/03 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1604ページ		



▲薬品・試料保管時の注意事項
薬品・試料を保管する場合は下記の事項に注意してください。万一やが腐食、変色の原因になります。
※薬品は必ず元の容器で保管してください。
※製品に付着した薬品は必ず取り除いてください。
※揮発性の薬品は必ず換気扇の回りを確保してください。

*下部連結時に、ベースが必要です。
ベースは別売です。EA954DG-9を参照してください。

仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	SS-09S
サイズ	外寸:900×500×900(H)mm 内寸:865×467×837(H)mm	耐荷重	50kg(均等荷重)
棚板ピッチ	26mm移動可	材質	ステンレス(SUS304) ヘアーライン仕上げ
重量	45.5kg	付属品	・棚板2枚 ・鍵

耐腐食性・耐薬品性に優れた、ステンレス製収納庫(引戸型)

上下兼用

※下置使用時には、別売りのベース(EA954DG-9)が必要です。

病院、クリーンルーム、実験室、工場など、幅広い分野で使用いただけます。

上下連結及び横連結可能で、単品でもユニットでも組合せが自在

・ジョイント上下、左右
上下、左右連結で転倒防止。

・両開扉のラッチ
安全なラッチ付。万一の地震の際にも扉が開きません。

※商品は完成品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.