

品番：EA954DH-3


品名：900x400x 690mm 収納庫(2枚引き戸)



販売価格	53,400円(税抜) / 58,740円(税込)		
カタログ価格	53,400円(税抜) / 58,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 21:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1994ページ		



細かい棚ピッチ & 薄型棚板  
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。厚さ  
5.0mmの薄型棚板で収納スペースを最大限に利用します。



### 仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	V940-07S
シリーズ名	バリアス・シスト	外寸法	900(W)×400(D)×690(H)mm
内寸法	865(W)×347(D)×643(H)mm	耐荷重	43kg/段
棚板調整ピッチ	16.6mm	本体材質	スチール
重量	24.8kg	付属品	・棚板1枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット)

上置き、下置き兼用タイプ 引戸型

A4タテ・A4ヨコ両方で効率よく収納する省スペースモジュール

#### ・ラッチ機構

地震時に自然に開くことを防止します。

#### ・細かい棚ピッチ & 薄型棚板

16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。

#### ・開閉表示

施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。

下置きの際は専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)

※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DH-100)にアジャスターがついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。

※商品は完成品です。

※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。

### 代替品



**品番** EA954DJ-3

**コメント** サイズ、耐荷重が異なります。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.