

品番：EA954DH-8

品名：900x400x1030mm 収納庫(両開き/7° プッシュ錠付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 81,400円(税抜) / 89,540円(税込) | | |
| カタログ価格 | 81,400円(税抜) / 89,540円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/25 08:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1992ページ | | |



上置専用



仕様

| | | | |
|---------|-------------------------|-----|-------------------------|
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V940-10HBP |
| シリーズ名 | バリアス・シスト | 外寸法 | 900(W)×400(D)×1030(H)mm |
| 内寸法 | 865(W)×366(D)×983(H)mm | 耐荷重 | 43kg/段 |
| 棚板調整ピッチ | 16.6mm | カラー | ホワイト |
| 本体材質 | スチール | 重量 | 32.9kg |
| 付属品 | ・棚板2枚 ・上下連結用ねじ(1セット) | | |

上置き専用タイプ 両開型

A4タテ・A4ヨコ両方で効率よく収納する省スペースモジュール

鍵の管理を省くことのできるプッシュ錠付き(※非常開錠キー別売)

・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。

・180°オープン扉
扉には180度開くヒンジを採用。開けた扉が通路の邪魔になりません。

・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。

※商品は完成品です。

※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.