

品番：EA954DJ-17

品名：900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸)



販売価格	97,300円(税抜) / 107,030円(税込)		
カタログ価格	97,300円(税抜) / 107,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/25 10:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1992ページ		



広い開口&パンタグラフ機構
深い戸は開口に広く中央部分の重みがかかるため、開口部分の強度を確保するパンタグラフ機構・スムーズな動作で開閉します。
W530タイプ: W935
W800タイプ: W463



再生アクリル板
窓のクリアには割れにくい丈夫なアクリル板を使用。ガラスに比べ約1/10程度の重量があります。また、再生材を使用した環境配慮型の再生アクリルです。



細かい棚ピッチ & 薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。厚さ3mmの薄型棚板で収納スペースを最大限に利用します。



細かい棚ピッチ & 薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。厚さ3mmの薄型棚板で収納スペースを最大限に利用します。



細かい棚ピッチ & 薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。厚さ3mmの薄型棚板で収納スペースを最大限に利用します。

仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	V945-10TG
シリーズ名	バリアス・シスト	外寸法	900(W)×450(D)×1030(H)mm
内寸法	865(W)×383(D)×983(H)mm	耐荷重	50kg/段
棚板調整ピッチ	16.6mm	カラー	ホワイト
材質	本体:スチール 窓:再生アクリル	重量	39.7kg
付属品	・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット)		

上置き専用タイプ 窓付き3枚引戸型

A4・B4タテ・ヨコ両方で効率よく収納するモジュール

W530の広い開口で、収納物が取り出しやすくなっています。
また、3枚の引戸が連動するパンタグラフ機構で、スムーズな動作で開閉します。

窓は割れ難く丈夫なアクリル板を使用。再生材を使用した環境配慮型の再生アクリルです。

・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。

・細かい棚ピッチ & 薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。

・開閉表示

施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。

※商品は完成品です。

※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.