

品番：EA954DJ-26

品名：900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸)



販売価格	86,000円(税抜) / 94,600円(税込)		
カタログ価格	86,000円(税抜) / 94,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/22 20:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1993ページ		




広い開口&パンタグラフ機構
3枚引き戸は開口に広く中央部がゆるくなるパタグラフ構造を採用し、パンタグラフ機構でスムーズな動作で開閉します。
【型番】 W530タイプ: W530
W500タイプ: W503



細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。厚さ1.6mmの薄型棚板で収納スペースを最大限に利用します。



細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。厚さ1.6mmの薄型棚板で収納スペースを最大限に利用します。



仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	V945-11TS
シリーズ名	バリアス・シスト	外寸法	900(W)×450(D)×1030(H)mm
内寸法	865(W)×383(D)×983(H)mm	耐荷重	50kg/段
棚板調整ピッチ	16.6mm	カラー	ホワイト
本体材質	スチール	重量	37.1kg
付属品	・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット)		

下置き専用タイプ 3枚引戸型

専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)

A4・B4タテ・ヨコ両方で効率よく収納するモジュール

W530の広い開口で、収納物が取り出しやすくなっています。
また、3枚の引戸が連動するパンタグラフ機構で、スムーズな動作で開閉します。

・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。

・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。

・開閉表示

施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。

※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスターがついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。

※商品は完成品です。

※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.