

品番：EA954DJ-27

品名：450x450x1030mm 収納庫(オープン型)



販売価格	44,800円(税抜) / 49,280円(税込)		
カタログ価格	44,800円(税抜) / 49,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/25 10:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1994ページ		



細かい棚ピッチ&薄型棚板  
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。厚さ  
1.9mmの薄型棚板で収納スペースを最大  
大限に利用します。

仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	V445-10K
シリーズ名	バリアス・シスト	外寸法	450(W)×450(D)×1030(H)mm
内寸法	415(W)×449(D)×983(H)mm	耐荷重	24kg/段
棚板調整ピッチ	16.6mm	本体材質	スチール
重量	17.5kg	付属品	・棚板2枚 ・上下連結用ねじ(1セット)

上置き、下置き兼用タイプ オープン型

デッドスペースになりがちなオフィスの隙間を、収納スペースに変えるスペースユニット

・細かい棚ピッチ&薄型棚板  
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。

下置きの際は専用ベース(EA954DJ-90)が必要です。(別売)

※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-90)にアジャスターがついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。

※商品は完成品です。

※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.