

品番：EA954DJ-39

品名：900x450x1030mm 収納庫(両開き)



販売価格	90,700円(税抜) / 99,770円(税込)		
カタログ価格	90,700円(税抜) / 99,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/25 07:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1993ページ		



再生アクリル板
窓のガラスには割れ難く丈夫なアクリル板を使用。ガラスに比べ約1/10の重量になります。また、再生材を使用した環境配慮型の再生アクリルです。



仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	V945-11HG
シリーズ名	バリアス・シスト	外寸法	900(W)×450(D)×1030(H)mm
内寸法	865(W)×416(D)×983(H)mm	耐荷重	50kg/段
棚板調整ピッチ	16.6mm	カラー	ホワイト
材質	本体:スチール 窓:再生アクリル	重量	36.9kg
付属品	・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット)		

下置き専用タイプ 窓付き両開き型

専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)

A4・B4タテ・ヨコ両方で効率よく収納するモジュール

窓は割れ難く丈夫なアクリル板を使用。再生材を使用した環境配慮型の再生アクリルです。

・ラッチ機構

地震時に自然に開くことを防止します。

・180°オープン扉

扉には180度開くヒンジを採用。開けた扉が通路の邪魔になりません。

・細かい棚ピッチ&薄型棚板

16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。

・開閉表示

施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。

※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスターがついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。

※商品は完成品です。

※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.