品番: EA954DJ-43

品名: 450x450x 890mm 書庫(片開き型)



販売価格	50,800円 (税抜)/ 55,880円(税込)				
カタログ価 格	50,800円(税抜)/55,880円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 10:58現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2037ページ				













メーカー	ダイシン工業	型番	V445-09H
シリーズ名	バリアス・シスト	外寸法	450(W)×450(D)×890(H)mm
内寸法	415(W)×416(D)×843(H)mm	耐荷重	24kg/段
棚板調整ピッチ	16.6mm	カラー	ホワイト
本体材質	スチール	重量	17.6kg
付属品	·棚板2枚 ·鍵2本		

上置き、下置き兼用タイプ 片開き型

デッドスペースになりがちなオフィスの隙間を、収納スペースに変えるスペースユニット

・上下連結用ねじ(1セット)

下置の際には専用ベース(EA954DJ-90)が必要です。(別売)

・ラッチ機構

地震時に自然に開くことを防止します。

・180°オープン扉

扉には180度開くヒンジを採用。開けた扉が通路の邪魔になりません。

・細かい棚ピッチ&薄型棚板

16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。

·開閉表示

施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。

※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース (EA954DJ-90) にアジャスターがついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。

※商品は完成品です。

※扉を開けた場合又は、単体使用時に倒れるおそれのある製品です。特に厳重な転倒防止対策が必要です、

代替品



品番 EA954DJ-22

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.