品番: EA954DJ-7

## 品名: 900x450x1030mm 収納庫(両開き/ダイヤル錠付)



| 販売価格       | <b>76,500円</b> (税抜)/84,150円(税込)     |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 76,500円(税抜)/84,150円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>1</b> (2025/12/16 14:18現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 台 |  |  |
| カタログページ    | 2034ページ                             |      |   |  |  |













## 仕様

| メーカー    | ダイシン工業                 | 型番  | V945-10HD               |
|---------|------------------------|-----|-------------------------|
| シリーズ名   | バリアス・シスト               | 外寸法 | 900(W)×450(D)×1030(H)mm |
| 内寸法     | 865(W)×416(D)×983(H)mm | 耐荷重 | 50kg/段                  |
| 棚板調整ピッチ | 16.6mm                 | カラー | ホワイト                    |
| 本体材質    | スチール                   | 重量  | 34.5kg                  |
| 付属品     | ·棚板2枚                  |     |                         |

上置き専用タイプ 両開型

A4·B4タテ·ヨコ両用で効率よく収納するモジュール

鍵の管理を省くことのできるダイヤル錠付き (※非常開錠キー別売)

・ラッチ機構

地震時に自然に開くことを防止します。

・180°オープン扉

扉には180度開くヒンジを採用。開けた扉が通路の邪魔になりません。

- ・細かい棚ピッチ&薄型棚板
- 16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。

※商品は完成品です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.