

品番：EA954DK-16


品名：900x500x1030mm 収納庫(3枚引き戸)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 94,900円(税抜) / 104,390円(税込) | | |
| カタログ価格 | 94,900円(税抜) / 104,390円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/17 14:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1996ページ | | |



広い開口&パンタグラフ機構
3枚引き戸は開口に広く中央部が全開するパタグラフ構造を採用し、奥行きもパタグラフ機構でスムーズな動作で開閉します。
【型番】 W530タイプ: W530
W500タイプ: W503



細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。厚さ1.5mmの薄型棚板で収納スペースを最大限に利用します。



細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。厚さ1.5mmの薄型棚板で収納スペースを最大限に利用します。



ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。



開閉表示
施錠時は赤、開錠時は青で表示されます。施錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。

仕様

| | | | |
|---------|---------------------------------|-----|-------------------------|
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V950-10TS |
| シリーズ名 | バリアス・シスト | 外寸法 | 900(W)×500(D)×1030(H)mm |
| 内寸法 | 865(W)×433(D)×983(H)mm | 耐荷重 | 56kg/段 |
| 棚板調整ピッチ | 16.6mm | カラー | ホワイト |
| 本体材質 | スチール | 重量 | 38.7kg |
| 付属品 | ・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット) | | |

上置き専用タイプ 3枚引戸型

奥行の広いA3ヨコタイプも収納するモジュール

W530の広い開口で、収納物が取り出しやすくなっています。
また、3枚の引戸が連動するパンタグラフ機構で、スムーズな動作で開閉します。

・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。

・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。

・開閉表示
施錠時は赤、開錠時は青で表示されます。施錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。

※商品は完成品です。

※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.