


品番：EA954E-71B

品名：1800x450x740mm 作業テーブル(OD/樹脂天板)



販売価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
カタログ価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 274 (2026/04/04 10:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1609ページ2537ページ		



丸洗い可能な天板にスリットを設けたことにより
段積み・運搬・保管が格段にやすくなりました!!

仕様

使用時サイズ (W×D×H)	1800×450×740mm	収納時サイズ (W×D×H)	1800×450×65mm
材質	天板:HDPE(高密度ポリエチレン) フレーム:粉末塗装スチール	色	OD
重量(kg)	10.15	耐荷重(kg)	50
天板厚	65mm	パイプ径	φ25mm
折りたたみ式			
天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能で腐食しません。			
脚が天板内にぴったり収まるため、省スペースで段積みが可能です。			
天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。			
段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。 荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。			
帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)			
4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。			
長辺片側に持ち手ベルト付き			

代替品



品番 EA954E-36A

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.