

品番：EA954HC-278

品名：1000x400x 700mm デスク



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/05 02:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1983ページ		

**POINT**

- 作業がはかどる、広々デスク
- 目を疲れさせないシンプルデザイン
- エポキシ樹脂に強いメラミン樹脂
- 安心して使える安全設計

幅100cm  
奥行40cm

圧迫感のないオープンタイプ

POINT 1 作業がはかどる、広々デスク  
色々なものを置いてゆとりのある、広いデスク

POINT 2 目を疲れさせないシンプルデザイン  
無駄を省き、どこに置いてもおしゃれな印象なデスク

POINT 3 エポキシ樹脂に強いメラミン  
耐熱性、耐水性、耐摩耗性、耐汚染性に優れたメラミン樹脂を使用し、お手入れが簡単です。

こちらの商品はお客様組み立て品です。

## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	BDK-1040
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(W×D×H)mm	1000×400×700
重量(kg)	9.11	カラー	ライトナチュラル/ホワイト
耐荷重	50kg(天板)	材質	天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)

コンパクトなサイズでリモートワークにも最適なベーシックデスクです。

脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止します。

天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。

余計な装飾を無くした、飽きずに長く使えるシンプルデザイン。

広々とした天板で、テレワークや勉強にもおすすめ。

作業がはかどる、広々デスク

色々なものを置いてもゆとりのある、広いデスク。

置き場所を選ばないシンプルデザイン  
無駄を省き、どこに置いても馴染むシンプル設計。

キズや水汚れに強い!メラミン樹脂  
天板には、キズや汚れに強いメラミン樹脂加工により、汚れてもサッと水拭きできて、お手入れ簡単。

安心して使える安全設計  
色々なものを置ける、安心の耐荷重。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.