

品番：EA954HC-293

品名：582x650x1289mm 高耐荷重ラック



販売価格	56,600円(税抜) / 62,260円(税込)		
カタログ価格	56,600円(税抜) / 62,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/02 23:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1970ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	RAC-HL4
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	W582×D650×H1289mm
材質	スチール	重量	26.9kg
総耐荷重	200kg	カラー	ライトグレー
梱包	2個口/700×687×130mm・13.4kg 780×590×110mm・17.3kg	出荷形態	ロックダウン組立式
キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2		

重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。

各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。

NASやHDD、UPSの設置に最適です。

天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。

奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。

棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)

全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1 (オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。

機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。

キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。

<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.