

品番：EA954HC-294

品名：582x650x1589mm 高耐荷重ラック



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 63,100円(税抜) / 69,410円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 63,100円(税抜) / 69,410円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/05/03 00:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1970ページ                      |      |   |



こちらの商品はお客様組み立て品です。

重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。

#### 仕様

|       |  |      |                   |
|-------|--|------|-------------------|
| メーカー  | サンワサプライ  | 型番   | RAC-HL5           |
| ※注意※  | 【お客様組立品】   | サイズ  | W582×D650×H1589mm |
| 材質    | スチール   | 重量   | 28kg              |
| 総耐荷重  | 200kg  | カラー  | ライトグレー            |
| 梱包    | 2個口/855×705×130mm・14.8kg<br>780×590×110mm・17.3kg | 出荷形態 | ロックダウン組立式         |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2                                |      |                   |

重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。

各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。

NASやHDD、UPSの設置に最適です。

天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。

奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。

棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)

全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1 (オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。

機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。

キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。

<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.