

品番：EA954HC-315

品名：1000x257x89mmモニタースタンド（電源タップ / USBハブ 黒



販売価格	18,200円(税抜)／ 20,020円(税込)		
カタログ価格	18,200円(税抜)／20,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/26 08:39現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1972ページ		



電源タップ+USB 5Gbps×1ポート、USB 2.0×2ポート付き

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MR-LC206BKN
カラー	ブラック	サイズ	W1000×D257×H89mm
天板サイズ	W950×D250mm	重量	4.18kg
材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)	総耐荷重	15kg
ケーブル長	1m(USBポート)		
<電源仕様>			
コード長	1.8m	差込口	2P 2個口
プラグ仕様	2P	定格容量	15A 125V(1500Wまで)
<USBハブ仕様>			
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver.2.0 /1.1上位互換)	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1	電源	バスパワー

	/USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウン ストリーム) USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンスト リーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1 /USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップ ストリーム)		
供給電流	700mA(全ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品 の供給電流を超える場合、バスパワー で正常に動作しない場合があります。	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メー カーがUSBポートの動作を保証してい る機種。 ※USB3.0の環境で動作させるために はパソコン本体にUSB3.0ポートが必要 です。 また接続ケーブルについてもUSB3.0 規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要 です。 ※パソコン・USB機器により対応できな いものもあります。 ※USB1.1インターフェースに接続した 場合はUSB1.1互換で動作します。 ※本製品はUSBハブ付きですが、全て のUSB機器に接続できるものではありません。 また動作を保証するものではありません。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS 12・11、macOS 10.12～10. 15、OS X 10.8～10.11、Mac OS X 10.0～10.7、Mac OS 9.0～9.2		
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見やすくできます。			
棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1 (USB3.1Gen1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。			
前面に接続口がある事で充電や接続が簡単になり、業務のスピードが上がります。			
横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.