

品番：EA954HC-327

品名：650x260x242mm モニタースタンド(クランプ式)

	販売価格		8,730円(税抜)／9,603円(税込)	
	カタログ価格		8,730円(税抜)／9,603円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 0 (2026/03/16 00:34現在)	
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ		1972ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MR-LC305BK
カラー	ブラック	サイズ	W650×D260×H242mm
デスク下部の金具の奥行き	内寸/60mm	材質	天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉末塗装
重量	3.2kg	出荷形態	ロックダウン組立式
総耐荷重	10kg	天板上からの高さ	130mm
クランプサイズ	30mmまで		

- 液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくなり、ディスプレイ全体を見やすくなります。
- ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。
- クランプ式の固定なので昇降デスクなどの動作がある物にも安心して取り付けできます。
- 前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。
- クランプ位置は5cm間隔で2ヶ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。

代替品

	品番 EA954HC-328 コメント 仕様確認してください。
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.