

品番：EA954HC-408

品名：630-890mm(H) プロジェクターテーブル



販売価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/06/01 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1929ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	PR-17
※注意※	【お客様組立品】	カラー	ホワイト
サイズ	430(W)×400(D)×630~890(H) mm ※天板の高さは590~850mmです。 (ガードの高さ:40mm)天板サイズ: 430×350mm	対応可能プロジェクター サイズ	392(W)×255(D)mm以内
重量	9.3kg	出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組み立て)
梱包	1個口:985×429×76mm・10.6kg	材質	天板・中棚:木製(塩ビシート貼り) フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体 塗装)
総耐荷重	15kg	トレーの耐荷重	2kg

レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。  
※中棚も連動して一緒に動きます。

プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。

※天板と中棚の内寸は95mmですが、天板下に丸パイプ(直径22mm)があるため、位置によっては内寸が73mmになります。

中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。

天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。

未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。

天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレイ付きです。

ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.