

品番：EA954HC-483

品名：300x650x600mm 簡易防塵ラック(CPU用)



販売価格	100,000円(税抜)／110,000円(税込)		
カタログ価格	100,000円(税抜)／110,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/13 15:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2014ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

パソコン本体、小型LAN用機器用。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MR-FACP2N
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	本体:300(W)×650(D)×600(H)mm 有効内寸:250(W)×608(D)×484(H)mm
重量	17.5kg	総耐荷重	50kg
材質	本体:スチール(メラミン焼付塗装) 扉窓:アクリル	付属品	放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類) 《特記事項》※集中スイッチは筐体右側面上(手前側)にあります。※特注にてファンのフィルター(黒)、吸気フィルター(白)は交換可能です。※ケーブル出口は簡易的なゴム扉になっています。
キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2	カラー	ライトグレー
マウント数	4U		

ホコリの侵入を防ぎます。

簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)
集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。
背面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。
前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルーターなどの小型機器を設置することができます。
19インチマウントフレームの取外しが可能です。＜ご注意＞※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.