

品番：EA954HC-5A

品名：800x615x505mm 卓上昇降デスク



販売価格	23,200円(税抜) / 25,520円(税込)		
カタログ価格	23,200円(税抜) / 25,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/29 10:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1972ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MR-ERGST5BK
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(W×D×H)mm	800×615×110～505mm
重量(kg)	12	総耐荷重	15kg(サブテーブル2kg)
材質	天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)	天板サイズ	800(W)×615(D)×110～505(H)mm
キーボード台サイズ	795(W)×300(D)×12(t)mm	カラー	ブラック
付属品	ケーブルクリップ×2個	出荷形態	ノックダウン組立式

座り作業、立ち作業の切り替えを容易に行い、疲労を軽減するリフトアップデスクです。

デスクに置くだけで、上下昇降機能を追加することができます。

任意の位置で高さ調節可能です。  
※物を降ろしてから上げてください。  
※物を降ろしてから下げてください。

※水平で安定した場所で操作してください。

天板サイドにあるレバーを同時に引くことで高さを調節することができます(110～505mm・無段階)。

ガスシリンダーが内蔵されており、天板上に機器が載っていても急激に落下しません。

1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労を軽減できます。

座り作業の際にはキーボード台は天板の高さまで下がります。

天板前部にはスマートフォンやタブレットを立て掛けることができるスリットがあります。

乱雑になりがちなケーブルを固定でき、スッキリ処理できるケーブルクリップ付きです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.