

品番：EA955A-10

品名：580x620x1300mm/ 8段 ツールキャビネット(軽量用)




販売価格	198,300円(税抜) / 218,130円(税込)		
カタログ価格	198,300円(税抜) / 218,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1606ページ		




1引出し通りの耐荷重(均等荷重)
50kg



オールロック式
ダブルサスペンションレール採用。
ツボ付(縦向き)



引出し 仕様(引出し内寸) 仕様表
MODEL NO. A W D H h
150 1148 312 362 127 110



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	PA-1308
サイズ	580(W)×620(D)×1300(H)mm	引出し内寸	512(W)×562(D)mm 高さ150mm:8個
引出し耐荷重	50kg	仕切板	タテ16枚・ヨコ16枚
カラー	グリーン	材質	スチール
重量	105kg		

フォーマルなスタイリングで、清潔なイメージの多目的キャビネット

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは、工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適です。

縦横それぞれの仕切板を利用することで、細かい分類や整理が可能です。

一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック式

ダブルサスペンションレール採用で、奥の収納物も楽に取り出しが可能

引出しラッチ付

鍵付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.