

品番：EA955BB-1

品名：600x470x 940mm/ 7段 ツールキャビネット



販売価格	123,000円(税抜) / 135,300円(税込)		
カタログ価格	123,000円(税抜) / 135,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/13 08:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1649ページ		

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

#### 仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	TWZ-927R
サイズ(W×D×H)mm	600×470×940 (キャスター含)	重量(kg)	56.5
耐荷重(kg)	210	引出し	75(H)mm×5段 150(H)mm×2段
引き出し耐荷重	30kg	キャスター	φ100mm 自在キャスター(ストッパー付)×2 固定キャスター×2
内寸	483(W)×406(D)×68(H)mm×5段 483(W)×406(D)×146(H)mm×2段	材質	本体・引出し:SPCC 取手:ABS キャスター:ウレタン 錠前:ZDC2

ウレタンキャスター付

スチール製

高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン

大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。

#### こぼれ落ち防止天板

天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。

#### 開閉表示

施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。

施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。

一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。

#### 樹脂製ハンドル

幅250mmの大型ハンドルで手になげやすく移動しやすくなっています。

#### ラッチ機構

引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。

#### スライドレール

高性能なボールスライドレールを使用。

引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.