

品番：EA955BC-1

品名：600x470x 940mm/ 8段 ツールキャビネット



販売価格	142,400円(税抜) / 156,640円(税込)		
カタログ価格	142,400円(税抜) / 156,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 20:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1596ページ		



仕様	寸法	重量	材質
600(W)×470(D)×940(H)mm	483(W)×406(D)×68(H)mm	59.7kg	SPCC

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	TWZ-928R
外寸法	600(W)×470(D)×940(H)mm (キャスター含)	内寸法	483(W)×406(D)×68(H)mm: 7段 483(W)×406(D)×146(H)mm: 1段
引き出し耐荷重	30kg	キャスター	φ100mm 自在(ストッパー付)×2個 固定×2個
キャスター耐荷重	100Kg(×4=400)	材質	本体・引出し:SPCC 取手:ABS キャスター:ウレタン 錠前:ZDC2
重量	59.7Kg		

大型ハンドルと自在・固定キャスターで移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。

一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプ

・こぼれ落ち防止天板
天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。

・開閉表示
施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。

施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。

・ラッチ機構

引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。

・樹脂製ハンドル

幅250mmの大型ハンドルで手になげやすく移動しやすくなっています。

・スライドレール

高性能なボールスライドレールを使用。(レール作動距離:405mm)

・キャスター

クッション性がありながら耐摩耗性、耐油性に優れたウレタン車輪を使用。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.