

品番：EA955CA-5A

品名：900x520x 800mm 収納庫



販売価格	24,300円(税抜)／26,730円(税込)		
カタログ価格	24,300円(税抜)／26,730円(税込)		
在庫数	最新在庫：1（2026/03/14 14:23現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1613ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

ベランダなどの狭いスペースでの使用に最適なミニロッカーです

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	ML-800V
※注意※	【お客様組立品】	材質	本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC
内寸(mm)	800×470×700	外寸(mm)	900×520×800
耐荷重	天板:100kg、棚板:20kg	重量	14.6kg
棚板	1枚(可動)	必要工具	#2ドライバー

南京錠が使える鍵穴(ツル径15mm以下のもの)付

灯油ポリタンクが3本収納できる他、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。

シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。

軽くてサビないミニロッカー。

◆お庭に馴染む、アースカラー
落ち着いた色味のあるナチュラルな色味で、どんな外壁やお庭にもマッチします。

◆屋外収納でスッキリ片付く

外で使うものや季節用品は屋外収納へ。
使う時もしまう時もサッと出し入れできて便利。
土などを持ち込まずに済むので家の中も汚れません。

◆扉が邪魔にならないシャッタータイプ

扉が左右にスライド格納される省スペース設計。
間口を大きく開くので荷物の出し入れがしやすい。
シャッターは真空成形を採用ししなやかでスムーズな開閉を実現。

◆安心の高耐荷重

高耐荷重だからスタッキングもできる。
幅と奥行きが同じ大きさのミニロッカーは、スタッキングが可能。
荷物が増えた時にロッカーを増やす事ができます。

◆サビないプラスチック製

耐久性の高いプラスチック製で、雨に濡れてもサビず、長くお使いいただけます。

◆丸みのある本体

天板や側面に丸みを付けることで、角になる部分を減らし、安全に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.