

品番 : EA955CA-8A

品名 : 900x520x1350mm 収納庫



販売価格	40,700円(税抜) / 44,770円(税込)		
カタログ価格	40,700円(税抜) / 44,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/27 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1613ページ		



カタログ訂正

25/09/08 耐荷重(kg)/棚板:(誤)20→(正)100(固定)、20(可動) (No.56 9046)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

ベランダなどの狭いスペースでの使用に最適なミニロッカーです

### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ML-1400V
※注意※	【お客様組立品】	材質	本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC
内寸 (mm)	800×470×500(上段)、 800×470×700(下段)	外寸 (mm)	900×520×1350
耐荷重	天板:100kg、棚板:100kg(固定)、 20kg(可動)	重量	23.1kg
棚板	2枚(固定1・可動1)	必要工具	#2ドライバー

南京錠が使える鍵穴(ツル径15mm以下のもの)付

灯油ポリタンクが3本収納できる他、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。

シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。

軽くてサビないミニロッカー。

◆お庭に馴染む、アースカラー  
落ち着きのあるナチュラルな色味で、どんな外壁やお庭にもマッチします。

◆屋外収納でスッキリ片付く  
外で使うものや季節用品は屋外収納へ。  
使う時もしまう時もサッと出し入れできて便利。  
土などを持ち込まずに済むので家の中も汚れません。

◆扉が邪魔にならないシャッタータイプ  
扉が左右にスライド格納される省スペース設計。  
間口を大きく開くので荷物の出し入れがしやすい。  
シャッターは真空成形を採用ししなやかでスムーズな開閉を実現。

◆安心の高耐荷重  
高耐荷重だからスタッキングもできる。  
幅と奥行きが同じ大きさのミニロッカーは、スタッキングが可能。  
荷物が増えた時にロッカーを増やす事ができます。

◆サビないプラスチック製  
耐久性の高いプラスチック製で、雨に濡れてもサビず、長くお使いいただけます。

◆丸みのある本体  
天板や側面に丸みを付けることで、角になる部分を減らし、安全に。

※高所や風の強い所では、倒れないよう常時中に荷物を入れておいて下さい。  
下段に重いものを収納すると安定した状態になります。  
また、母屋や壁面に固定することをお勧めします。  
側面および後面パネルに穴が10ヶ所ありますので、付属のチェーンとフックを利用して固定してください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.